

















| Bezeichnung                                                                                                        | Best.-Nr.                  | Beschreibung | ESX 33 000               | ESX 43 000               | ESX 43 H50               | ESX 53 000 | ESX 15 000               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Pads-Mitnehmer</b><br>         | ESZ 33 23 1                |              | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 24 0                |              |                          | <input type="checkbox"/> |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 53 26 0                |              |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 15 12 0                |              |                          |                          |                          |            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                    | ESX 43 25 8                |              |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |                          |
| <b>Nylonscheibe</b><br>           | ESZ 33 23 2                |              | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 24 1                |              |                          | <input type="checkbox"/> |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 53 26 1                |              |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 44 24 1                |              |                          |                          |                          |            |                          |
| <b>Glänzerscheibe</b><br>         | ESZ 33 23 3                |              | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 24 2                |              |                          | <input type="checkbox"/> |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 53 26 2                |              |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |                          |
| <b>Schamponierscheibe</b><br>    | ESZ 33 23 4                |              | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 24 3                |              |                          | <input type="checkbox"/> |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 53 26 3                |              |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |                          |
| <b>Federstahlscheibe</b><br>    | ESZ 33 23 6                |              | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 24 5                |              |                          | <input type="checkbox"/> |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 53 26 5                |              |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |                          |
| <b>Tynexscheibe</b><br>         | ESZ 33 23 7                |              | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 24 6                |              |                          | <input type="checkbox"/> |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 53 26 6                |              |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 44 24 2<br>ESZ 54 26 2 |              |                          |                          |                          |            |                          |
| <b>Stahlkratzbürste</b><br>     | ESZ 43 24 7                |              | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
| <b>Carborundum-Scheibe</b><br>  | ESZ 43 24 9                |              | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
| <b>Schleifpapierteller</b><br>  | ESZ 43 24 8                |              | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
| <b>Schleifpapierscheibe</b><br> | ESZ 43 41 2                | Körnung 12   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 41 3                | Körnung 16   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 41 4                | Körnung 24   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 41 5                | Körnung 36   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 41 6                | Körnung 40   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |
|                                                                                                                    | ESZ 43 42 0                | Körnung 60   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |                          |

○ Sonder-Zubehör

| Bezeichnung                                                                                                       | Best.-Nr.      | Beschreibung                                               | ESX 33 000               | ESX 43 000               | ESX 43 H50               | ESX 53 000               | ESX 15 000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Superpad</b><br>              | PAD 600 WE 130 | weiß                                                       | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 BE 130 | beige                                                      | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 RO 130 | rot                                                        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 GR 130 | grün                                                       | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 BL 130 | blau                                                       | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 BR 130 | braun                                                      | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 SC 130 | schwarz                                                    | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 WE 170 | weiß                                                       |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 BE 170 | beige                                                      |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 RO 170 | rot                                                        |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 GR 170 | grün                                                       |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 BL 170 | blau                                                       |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 BR 170 | braun                                                      |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 SC 170 | schwarz                                                    |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 WE 210 | weiß                                                       |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 BE 210 | beige                                                      |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 RO 210 | rot                                                        |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 GR 210 | grün                                                       |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |
|                                                                                                                   | PAD 600 BL 210 | blau                                                       |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |
| PAD 600 BR 210                                                                                                    | braun          |                                                            |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |            |
| PAD 600 SC 210                                                                                                    | schwarz        |                                                            |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |            |
| PAD 600 WE 180                                                                                                    | weiß           |                                                            |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |
| PAD 600 BE 180                                                                                                    | beige          |                                                            |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |            |
| <b>Microfaser Poly Pad</b><br> | PAD A02 02 170 |                                                            |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |
| <b>Poly Pad</b><br>            | PAD A02 00 170 | blau-weiß für<br>Nobben- und<br>Strukturböden              |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |
| <b>Queen-Bonet</b><br>         | PAD 606 GW 170 | grün-weiß zur<br>Teppichreinigung /<br>Unterhaltsreinigung |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |
|                                                                                                                   | PAD 606 BW 171 | braun-weiß zur<br>Teppichreinigung /<br>Grundreinigung     |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |
| <b>Zubehör Tank</b><br>       | ESZ 00 23 0    |                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| <b>Zubehör Absaugung</b><br>  | ESZ 00 25 7    |                                                            |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |            |